

HOLEX**Vrtalne glave z zobatim vencem, Tip: 10/16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	342220 10/16
GTIN	4045197152923
Razred artikla	32W

Opis**Izvedba:**

Vodilo ključa ni kaljeno.

Za desni in levi tek.

S konusom vrtalne glave DIN 238 za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 – 342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Uporaba:

Za univerzalna vrtalna dela na električnih ročnih vrtalnih strojih, **udarnih vrtalnih strojih** in stebrih vrtalnih strojih.

Tehnični opis

Konus vrtalne glave	B 16
maksimalni Ø konusa vrtalne glave	15,733 mm
Vpenjalna širina	1 - 10 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave	77 mm
Tip	10/16

Zunanji Ø	42,4 mm
primeren ključ z zobatim vencem	S2
Vrsta izdelka	Vrtalne glave z zobatim vencem