

Garant**Samozatezna vrtalna glava, Tip: 160/16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	341250 160/16
GTIN	4045197152824
Razred artikla	31K

Opis**Izvedba:**

Visoko zmogljiva tričeljustna vrtalna glava, precizna izvedba. Visoka točnost krožnega teka, brez ključa, samozatezna, velika sila vpenjanja. Glavo lahko sprostite z roko. Obrabni deli so kaljeni in zamenljivi.

Uporaba:

Za ročne ali stebrne vrtalne stroje, rezkalne stroje, stružnice, za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 – 342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Standard:

DIN 238

Tehnični opis

Dolžina zaprte vrtalne glave	109 mm
Dolžina odprte vrtalne glave	95,5 mm
maksimalni Ø konusa vrtalne glave	15,733 mm
Vpenjalna širina	3 - 16 mm
Konus vrtalne glave	B 16
Tip	160/16
Zunanji Ø	56 mm
Vrsta izdelka	Vrtalna glava (brez ključa)

