



Vrtalne glave z zobatim vencem Prima, Tip: 6/10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	342215 6/10
GTIN	4019208067018
Razred artikla	39R

Opis

Izvedba:

Čeljusti so kaljene.

Za desni in levi tek.

S konusom vrtalne glave DIN 238 za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 – 342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Uporaba:

Za univerzalna vrtalna dela na električnih ročnih vrtalnih strojih, **udarnih vrtalnih strojih** in stebrih vrtalnih strojih.

Tehnični opis

Tip	6/10
maksimalni Ø konusa vrtalne glave	10,094 mm
Konus vrtalne glave	B 10
Dolžina zaprte vrtalne glave	52,5 mm
Vpenjalna širina	0,5 - 6,5 mm

Zunanji Ø	29,5 mm
primeren ključ z zobatim vencem	S1
Vrsta izdelka	Vrtalne glave z zobatim vencem