



Vrtljiva stružna konica s podaljšano konico 60°/30°, Morsekonus: 3



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 320670 3 |
| GTIN | 4019208017068 |
| Razred artikla | 35R |

Opis

Izvedba:

- Telo in konica sta kaljena.
- Konica prekaljena in fino brušena.
- Precizni valjni ležaji za visoko točnost krožnega teka.</>
- Vzdrževanje ni potrebno zaradi trajnega mazanja.
- Posebno tesnjenje preprečuje vdor umazanije in hladilne tekočine.
- S podaljšano konico, kot konice 60°/30°.

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Za vse vrste stružnic, enako primerne za grobo in fino struženje.

Podaljšana konica omogoča nemoten primik stružnega noža čelni strani obdelovanca. Posebej primerno za kopirno struženje.

Ø ohišja D: 58,5 mm

Uporabna dolžina B: 95,5 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 25 mm

maksimalni Ø konic 30° A: 12 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,005 mm

Dolžina konice C: 47 mm

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Uporabna dolžina B | 95,5 mm |
| maksimalni Ø konic 60° A | 25 mm |
| Ø ohišja D | 58,5 mm |
| Morsekonus | MK3 |
| za maso obdelovanca | 400 kg |
| Dolžina konice C | 47 mm |
| maksimalno odstopanje krožnega teka | 0,005 mm |
| maksimalni Ø konic 30° A | 12 mm |
| Vrsta izdelka | Centrirna konica |