



## Vrtalne glave z zobatim vencem, Tip: 13



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	342220 13
GTIN	4045197152930
Razred artikla	32W

### Opis

#### Izvedba:

Vodilo ključa ni kaljeno.

Za desni in levi tek.

S konusom vrtalne glave DIN 238 za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 – 342850 ali neposredno na vreteno stroja.

#### Uporaba:

Za univerzalna vrtalna dela na električnih ročnih vrtalnih strojih, **udarnih vrtalnih strojih** in stebrih vrtalnih strojih.

### Tehnični opis

Dolžina zaprte vrtalne glave	77 mm
maksimalni Ø konusa vrtalne glave	15,733 mm
Konus vrtalne glave	B 16
Tip	13
Vpenjalna širina	1,5 - 13 mm

Zunanji Ø	42,4 mm
primeren ključ z zobatim vencem	S2
Vrsta izdelka	Vrtalne glave z zobatim vencem