



Lahka vrtljiva stružna konica, Morsekonus: 4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	320655 4
GTIN	5907412202723
Razred artikla	36C

Opis

Izvedba:

- **Kot konice 60°.**
- **Lahka izvedba.**
- **Precizni valjčni ležaji za visoko točnost krožnega teka.**
- **Ne potrebuje vzdrževanja.**

Opis:

Centrirne konice služijo v glavnem podpori dolgih in ozkih obdelovancev pri obdelavi na stružnicah, saj pri teh obdelovancih sicer obstaja nevarnost, da se zaradi prevladujočih velikih sil upognejo ali začnejo opletati.

Centrirno konico je treba pritrditi z morse konusom. Obdelovanec se vpne v vpenjalno glavo, s centrirnim svedrom pa se naredi izvrtina. Po vnovičnem vpenjanju se nato centrirna konica spusti v izvrtino.

Uporaba:

Pretežno za obdelavo manjših in najmanjših delov na malih in velikih stružnicah.

Ø ohišja D: 60 mm

Celotna dolžina L: 196,5 mm

Uporabna dolžina B: 94,5 mm

maksimalni Ø konic 60° A: 38 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka: 0,006 mm

Dolžina konice C: 43,5 mm

Tehnični opis

Morsekonus	MK4
Ø ohišja D	60 mm

maksimalno odstopanje krožnega teka	0,006 mm
maksimalni Ø konic 60° A	38 mm
Maksimalno število vrtljajev	4500 min ⁻¹
Dolžina konice C	43,5 mm
Uporabna dolžina B	94,5 mm
za maso obdelovanca	400 kg
Celotna dolžina L	196,5 mm
Vrsta izdelka	Centrirna konica