

**HOLEX****Vpenjalni trn s cilindričnim držalom, Ø držala / konus vrtalne glave: 10/10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	342300 10/10
GTIN	4045197294395
Razred artikla	32X

**Opis****Izvedba:**

**V celoti kaljeni in precizno brušeni.** Dolgoročna visoka natančnost krožnega teka, saj se odrezki ne morejo vtisniti v kaljene površine in ker manjši udarci ne povzročajo odtisov. Precizna izvedba s cilindričnim držalom.

**Uporaba:**

Za pritrditev vrtalnih glav na rezkalne stroje, avtomate itd. Cilindrično držalo trna se vpne v **vpenjalno stročnico ali v vrtalno glavo rezkalnega stroja.**

**Standard:**

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

**Tehnični opis**

Konus vpenjalne glave DIN 238	B 10
Ø konusa D	10,094 mm
Dolžina cilindričnega držala	40 mm
Ø držala	10 mm
Vrsta izdelka	Vrtalna glava / vpenjalo