



## Vrtalne glave z zobatim vencem Prima, Tip: 8



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	342215 8
GTIN	4019208066974
Razred artikla	39R

### Opis

#### Izvedba:

Čeljusti so kaljene.

Za desni in levi tek.

S konusom vrtalne glave DIN 238 za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 – 342850 ali neposredno na vreteno stroja.

#### Uporaba:

Za univerzalna vrtalna dela na električnih ročnih vrtalnih strojih, **udarnih vrtalnih strojih** in stebrih vrtalnih strojih.

### Tehnični opis

Vpenjalna širina	0,5 - 8 mm
Tip	8
maksimalni Ø konusa vrtalne glave	12,065 mm
Konus vrtalne glave	B 12
Dolžina zaprte vrtalne glave	57,5 mm

Zunanji Ø	29,5 mm
primeren ključ z zobatim vencem	S2
Vrsta izdelka	Vrtalne glave z zobatim vencem