



Vrtalne glave z zobatim vencem, Tip: 16/18



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	342220 16/18
GTIN	4045197152954
Razred artikla	32W

Opis

Izvedba:

Vodilo ključa ni kaljeno.

Za desni in levi tek.

S konusom vrtalne glave DIN 238 za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 – 342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Uporaba:

Za univerzalna vrtalna dela na električnih ročnih vrtalnih strojih, **udarnih vrtalnih strojih** in stebrih vrtalnih strojih.

Tehnični opis

Vpenjalna širina	3 - 16 mm
Konus vrtalne glave	B 18
Dolžina zaprte vrtalne glave	98 mm
Tip	16/18
maksimalni Ø konusa vrtalne glave	17,78 mm

Zunanji Ø	50 mm
primeren ključ z zobatim vencem	S3
Vrsta izdelka	Vrtalne glave z zobatim vencem