

HOLEX**Vpenjalni trn s cilindričnim držalom, Ø držala / konus vrtalne glave: 10/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	342300 10/12
GTIN	4045197294906
Razred artikla	32X

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljeni in precizno brušeni. Dolgoročna visoka natančnost krožnega teka, saj se odrezki ne morejo vtisniti v kaljene površine in ker manjši udarci ne povzročajo odtisov. Precizna izvedba s cilindričnim držalom.

Uporaba:

Za pritrditev vrtalnih glav na rezkalne stroje, avtomate itd. Cilindrično držalo trna se vpne v **vpenjalno stročnico ali v vrtalno glavo rezkalnega stroja.**

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238.**

Tehnični opis

Ø konusa D	12,065 mm
Dolžina cilindričnega držala	40 mm
Konus vpenjalne glave DIN 238	B 12
Ø držala	10 mm
Vrsta izdelka	Vrtalna glava / vpenjalo