

**HOLEX****Vrtalne glave z zobatim vencem, Tip: 10-3/8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	342235 10-3/8
GTIN	4045197152961
Razred artikla	32W

**Opis****Izvedba:**

Vodilo ključa ni kaljeno.

Za desni tek. **Glava je primerna za desni in levi tek**, saj jo je možno varovati v vijakom (levi navoj).

**Uporaba:**

Za univerzalna vrtalna dela na električnih ročnih vrtalnih strojih, **udarnih vrtalnih strojih** in stebrih vrtalnih strojih.

**Tehnični opis**

Vpenjalna širina	0,8 - 10 mm
Tip	10-3/8
Dolžina zaprte vrtalne glave	61 mm
Zunanji Ø	33,3 mm
Trn za rezkarje	3/8-24 col
primeren ključ z zobatim vencem	S2

Vrsta izdelka

Vrtalne glave z zobatim vencem