



Vrtalne glave z zobatim vencem Prima, Tip: 10/16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	342215 10/16
GTIN	4019208018065
Razred artikla	39R

Opis

Izvedba:

Čeljusti so kaljene.

Za desni in levi tek.

S konusom vrtalne glave DIN 238 za montažo na trne za vpenjalne glave art. 342300 – 342850 ali neposredno na vreteno stroja.

Uporaba:

Za univerzalna vrtalna dela na električnih ročnih vrtalnih strojih, **udarnih vrtalnih strojih** in stebrih vrtalnih strojih.

Tehnični opis

maksimalni \varnothing konusa vrtalne glave	15,733 mm
Vpenjalna širina	1 - 10 mm
Tip	10/16
Dolžina zaprte vrtalne glave	77 mm
Konus vrtalne glave	B 16

Zunanji Ø	42,8 mm
primeren ključ z zobatim vencem	S2
Vrsta izdelka	Vrtalne glave z zobatim vencem