



## Vrtalne glave z zobatim vencem, Tip: 10-1/2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	342235 10-1/2
GTIN	4045197152978
Razred artikla	32W

### Opis

#### Izvedba:

Vodilo ključa ni kaljeno.

Za desni tek. **Glava je primerna za desni in levi tek**, saj jo je možno varovati v vijakom (levi navoj).

#### Uporaba:

Za univerzalna vrtalna dela na električnih ročnih vrtalnih strojih, **udarnih vrtalnih strojih** in stebrih vrtalnih strojih.

### Tehnični opis

Tip	10-1/2
Dolžina zaprte vrtalne glave	61 mm
Vpenjalna širina	0,8 - 10 mm
Zunanji Ø	33,3 mm
Trn za rezkarje	1/2-20 col
primeren ključ z zobatim vencem	S2

Vrsta izdelka

Vrtalne glave z zobatim vencem