

**Precizni lepilni trak iz krep papirja, Širina×dolžina (mm×m): 19X50****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083648 19X50
GTIN	4042448816160
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

tesakrepp® 4334 je iz izjemno tankega papirnega nosilca, odpornega proti trganju. Omogoča dobro pozicioniranje in uporabo na prostem do 8 tednov ter je primeren za kakovostne **tehnologije strganja, pleskanja in lakiranja z ostrimi lakirnimi in barvnimi robovi**. Uporaben je na različnih, občutljivih površinah, kot so steklo, aluminij, HPVC in les.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Dolžina	50 m
Barva	rumenkasta
Debelina	0,09 mm
Oznaka proizvajalca	tesakrepp® 4334
Širina	19 mm

Lepilna masa	Akrlat
Natezna trdnost	0,3 N/mm
Črtalo na voljo	ne
Temperatura skladiščenja	15 - 35 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 70 %
Nosilni material	Papir
Število lepilnih trakov	1
Raztegljivost	4 %
temperaturna obstojnost do	120 °C
Posebnosti	UV-odporni
Posebnosti	možnost pisanja
Posebnosti	možnost trganja z roko
Lepilna moč na jeklu	0,19 N/mm
Uporaba	Prekrivna dela
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Vrsta izdelka	Lepilni trak