

HOLEX**ER-vpenjalna stročnica, ER 20, Nazivni Ø vpenjanja d: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308930 5
GTIN	4045197151247
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Napotek:

Premostitev vpenjalnega Ø je vedno do 1 mm manjša, npr. Ø 10 – 9 mm, razen pri Ø 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).

Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	5 mm
Trn za rezkarje	ER 20
Standard	ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm
Tip	428 E
Zunanji Ø D	21 mm
Celotna dolžina L	31,5 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

