



## Vpenjalni trn za rezkalne glave z izvrtino za hladilni kanal, oblika ADB, BT 40 kratek, Ø trna d1: 22mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	303020 22
GTIN	4250122614197
Razred artikla	36E

### Opis

#### Izvedba:

Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.  
Vsa držala brunirana.

#### Obseg dobave:

Vklj. z zateznim vijakom za rezkar.

#### Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308760–308802. Specialni ključ art. 309840.

### Tehnični opis

Previsna dolžina A	40 mm
Primeren specialni ključ art. 309840	22
Ø trna d <sub>1</sub>	22 mm
Nadomestni pritezni vijak za rezkar art. 309860 / 309861	22
Zunanji Ø D	48 mm
Trn za rezkarje	BT 40 kratek
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2

Oblika	ADB
Izvertina za hladilni kanal	brez možnosti zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

## Pribor

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvertino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni vijak za rezkar za Ø trna 22 mm	309860 22
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Specialni ključ za Ø trna 22 mm	309840 22
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40