



## Garnitura čelnih sojemal v leseni škatli desna, Morsekonus: 4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	327450 4
GTIN	4019208021171
Razred artikla	35R

### Opis

#### Izvedba:

- Kot konice 60°, Ø vpenjalnega kroga 8 – 80 mm.
- Prednapet, aksialno nastavljiv paket krožnikastih vzmeti, izravnava poglobitve v središču.
- Konico lahko preprosto ostrimo.

#### Uporaba:

Sojemalo vpremo na konus vretena na stružnici.

#### Obseg dobave:

1 osnovno telo art. 327520 (primerno za desni in levi tek).

1 centrirana konica. 327660, Ø 6 mm, za sojemalni nastavek vel. 13 – 24.

1 centrirana konica. 327660, Ø 12 mm, za sojemalni nastavek vel. 21 – 40.

4 sojemalni nastavki za delovno območje Ø 13 – 100 mm (art. 327600 oz. 327610: vel. 13 – 24, 21 – 40, 33 – 64; art. 327640 oz. 327650: vel. 51 – 100).

V leseni škatli, kjer je prostora še za dodatnih 6 sojemalnih nastavkov in 3 centrirne konice (za razširitev na območje Ø 9–160 mm).

#### Napotek:

Nasprotni del za 321750 in 321770.

Ø delovnega območja: 13 - 100 mm

Ø centrirne konice: 6 / 12 mm

Masa: 4,3 kg

**Tehnični opis**

Ø centrirne konice	6 / 12 mm
Masa	4,3 kg
Morsekonus	4
Ø delovnega območja	13 - 100 mm
Vrsta izdelka	Čelno sojemalo