

**Sojemalna ploščica desna, Ø delovnega območja: 11-20 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	327600 11-20
GTIN	4019208019796
Razred artikla	35R

Opis**Izvedba:**

Sojemalni nastavki, **neposredno ozobljeni.**

Uporaba:

Kot nadomestni nastavki oz. za razširitev delovnega območja garnitur art. 327450; 327460 in za osnovna držala art. 327520; 327540.

Ø vpenjalnega kroga A: 10 mm

Zunanji Ø B: 43 mm

Dolžina C: 38 mm

Ø primerne centrirne konice D: 4 mm

Tehnični opis

Ø delovnega območja	11 - 20 mm
Ø primerne centrirne konice D	4 mm
Zunanji Ø B	43 mm
Dolžina C	38 mm
Ø vpenjalnega kroga A	10 mm

Vrsta izdelka

Čelno sojemalo