

**Sojemalna ploščica leva, Ø delovnega območja: 21-40 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	327610 21-40
GTIN	4019208019949
Razred artikla	35R

Opis**Izvedba:**

Sojemalni nastavki **neposredno ozobljeni.**

Uporaba:

Kot nadomestni nastavki oz. za razširitev delovnega območja garnitur art. 327450; 327460 in za osnovna držala art. 327520; 327540.

Ø vpenjalnega kroga A: 20 mm

Zunanji Ø B: 43 mm

Dolžina C: 30 mm

Ø primerne centrirne konice D: 12 mm

Tehnični opis

Dolžina C	30 mm
Ø primerne centrirne konice D	12 mm
Zunanji Ø B	43 mm
Ø delovnega območja	21 - 40 mm
Ø vpenjalnega kroga A	20 mm

Vrsta izdelka

Čelno sojemalo