

Garant**CNMM 120408, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250452 HB7120-1
GTIN	4045197819703
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 120408 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VR
Globina reza a_p : 2 - 8 mm
Podajanje f : 0,4 - 1,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 210 m/min

Tehnični opis

Zvrst	HB7120-1
Lomilec odrezkov	VR
Globina reza a_p	2 - 8 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 210 m/min
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Radij rezila	0,8 mm

Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje