

**Garant**
**CNMG 09T304, Zvrst: HB7120-1**


### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250050 HB7120-1
GTIN	4045197819550
Razred artikla	21G

### Opis

CNMG 09T304 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1  
 Lomilec odrezkov: VS  
 Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 90 - 290 m/min

### Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	HB7120-1
Glavna uporaba	M
Podajanje $f$	0,15 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Lomilec odrezkov	VS
Radij rezila	0,4 mm

Globina reza $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T304
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje