

**Garant**
**CNMG 09T308, Zvrst: HB7120-1**


### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250052 HB7120-1
GTIN	4045197819567
Razred artikla	21G

### Opis

CNMG 09T308 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1  
 Lomilec odrezkov: VS  
 Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 90 - 290 m/min

### Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VS
Globina reza $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7120-1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 290 m/min

Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje