

**Garant****CNMG 120404, Zvrst: HB7120-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250156 HB7120-1
GTIN	4045197819611
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Zvrst	HB7120-1
Glavna uporaba	M
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Lomilec odrezkov	VM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje