


Garant**CNMM 120412, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250453 HB7120-1
GTIN	4045197819710
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 120412 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VR
Globina reza a_p : 2 - 8 mm
Podajanje f : 0,4 - 1,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 210 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	2 - 8 mm
Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Zvrst	HB7120-1
Lomilec odrezkov	VR
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 210 m/min
Radij rezila	1,2 mm

Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje