


Garant**CNMM 160612, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250458 HB7120-1
GTIN	4045197819727
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 160612 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VR
Globina reza a_p : 2 - 8 mm
Podajanje f : 0,4 - 1,2 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 210 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,4 - 1,2 mm/v
Zvrst	HB7120-1
Globina reza a_p	2 - 8 mm
Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 210 m/min
Lomilec odrezkov	VR
Rezalni pogoji	neprekinjen

Radij rezila	1,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMM 160612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje