

Garant
CNMG 120404, Zvrst: HB7120-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250058 HB7120-1
GTIN	4045197819574
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120404 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
 Lomilec odrezkov: VS
 Globina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
 Podajanje f : 0,15 - 0,5 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 90 - 290 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HB7120-1
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	VS

Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje