

Garant**CNMG 120408, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250060 HB7120-1
GTIN	4045197819581
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	VS
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7120-1
Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120408

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje