

Garant**DNMG 150608, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250862 HB7120-1
GTIN	4045197819826
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 150608 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VG
Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	kontinuirano
Lomilec odrezkov	VG
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Zvrst	HB7120-1
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Glavna uporaba	M

Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 150608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje