

**Garant**
**CNMG 120412, Zvrst: HB7120-1**


### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250160 HB7120-1
GTIN	4045197819635
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VM
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7120-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje