


Garant**SNMG 120404, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251142 HB7120-1
GTIN	4045197819925
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VS
Zvrst	HB7120-1
Glavna uporaba	M
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje