

**Garant****DNMG 110408, Zvrst: HB7120-1**

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250654 HB7120-1
GTIN	4045197819741
Razred artikla	21G

### Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7120-1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Radij rezila	0,8 mm
Lomilec odrezkov	VS
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110408

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje