

**Garant****CNMG 09T304, Zvrst: HB7120-1**

### Podatki za naročanje

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 250150 HB7120-1 |
| GTIN                  | 4045197819598   |
| Razred artikla        | 21G             |

### Tehnični opis

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Glavna uporaba                          | M                       |
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 80 - 260 m/min          |
| Zvrst                                   | HB7120-1                |
| Podajanje f                             | 0,2 - 0,5 mm/v          |
| Radij rezila                            | 0,4 mm                  |
| Globina reza $a_p$                      | 0,5 - 4 mm              |
| Rezalni pogoji                          | neprekinjen             |
| Lomilec odrezkov                        | VM                      |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material                        | Karbidna trdina         |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | CNMG 09T304             |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4                                       |
| Toleranca                         | M                                       |
| Vrsta izdelka                     | Obračalna rezalna ploščica za struženje |