

Garant**KNUX 160405R, Zvrst: HB7120-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251030 HB7120-1
GTIN	4045197819840
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Lomilec odrezkov	2,2 mm
Lomilec odrezkov	VM
Zvrst	HB7120-1
Radij rezila	0,5 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160405R
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

