

**Garant****SNMG 120404, Zvrst: HB7120-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251222 HB7120-1
GTIN	4045197819949
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Zvrst	HB7120-1
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	kontinuirano
Lomilec odrezkov	VM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje