


Garant**KNUX 160405L, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251032 HB7120-1
GTIN	4045197819857
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VM
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Lomilec odrezkov	2,2 mm
Zvrst	HB7120-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Radij rezila	0,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160405L
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

