

Garant
CNMG 120412, Zvrst: HB7120-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250324 HB7120-1
GTIN	4045197819673
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120412 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
 Lomilec odrezkov: VG
 Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
 Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VG
Radij rezila	1,2 mm
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm

Zvrst	HB7120-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje