

**Garant****DNMG 110404, Zvrst: HB7120-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250752 HB7120-1
GTIN	4045197819772
Razred artikla	21G

## Opis

DNMG 110404 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 260 m/min

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Lomilec odrezkov	VM
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Zvrst	HB7120-1
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v

Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje