

Garant**CNMG 160608, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 250334 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197819680 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

CNMG 160608 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VG
Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

| | |
|---|-----------------|
| Rezalni pogoji | neprekinjen |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 70 - 240 m/min |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Zvrst | HB7120-1 |
| Globina reza a_p | 1,5 - 6 mm |
| Podajanje f | 0,25 - 0,6 mm/v |
| Lomilec odrezkov | VG |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Glavna uporaba | M |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 160608 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |