

Garant**DNMG 110408, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250754 HB7120-1
GTIN	4045197819789
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110408 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 260 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Zvrst	HB7120-1
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 m/min
Lomilec odrezkov	VM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje