


**Garant**
**KNUX 160405R, Zvrst: HB7120-1**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251070 HB7120-1
GTIN	4045197819888
Razred artikla	21G

## Opis

KNUX 160405R HB7120-1 Zvrst: HB7120-1

Lomilec odrezkov: VG

Lomilec odrezkov: 3,2 mm

 Globina reza  $a_p$ : 1 - 6 mm

 Podajanje  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v

 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	3,2 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Lomilec odrezkov	VG
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,5 mm
Globina reza $a_p$	1 - 6 mm
Zvrst	HB7120-1
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava

Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160405R
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje