

Garant**CNMG 160612, Zvrst: HB7120-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250336 HB7120-1
GTIN	4045197819697
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160612 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1
Lomilec odrezkov: VG
Globina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Podajanje f : 0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	neprekinjen
Podajanje f	0,25 - 0,6 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Radij rezila	1,2 mm
Globina reza a_p	1,5 - 6 mm
Zvrst	HB7120-1

Lomilec odrezkov	VG
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160612
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje