

**Garant**
**DNMG 110404, Zvrst: HB7140-1**


### Podatki za naročanje

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 250652 HB7140-1 |
| GTIN                  | 4045197820426   |
| Razred artikla        | 21G             |

### Opis

DNMG 110404 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1  
 Lomilec odrezkov: VS  
 Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
 Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

### Tehnični opis

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Globina reza $a_p$ | 0,3 - 2 mm      |
| Glavna uporaba     | M               |
| Podajanje $f$      | 0,1 - 0,4 mm/v  |
| Rezalni pogoji     | rahlo prekinjen |
| Lomilec odrezkov   | VS              |
| Zvrst              | HB7140-1        |
| Radij rezila       | 0,4 mm          |

|   |   |
|---|---|
| Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo | 70 - 260 m/min                          |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave     | Gladilna obdelava                       |
| Rezalni material                        | HM                                      |
| ISO-oznaka obračalne ploščice           | DNMG 110404                             |
| Število zamenljivih ploščic/rezil       | 4                                       |
| Vrsta izdelka                           | Obračalna rezalna ploščica za struženje |