

**Garant****CNMG 120412, Zvrst: HB7140-1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250160 HB7140-1
GTIN	4045197820327
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 120412 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1  
Lomilec odrezkov: VM  
Toleranca: M  
Globina reza  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

**Tehnični opis**

Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7140-1
Lomilec odrezkov	VM
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v

Globina reza $a_p$	0,5 - 4 mm
Radij rezila	1,2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje