


Garant
KNUX 160410R, Zvrst: HB7140-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251076 HB7140-1
GTIN	4045197820594
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160410R HB7140-1 Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VG

Lomilec odrezkov: 3,2 mm

 Globina reza a_p : 1 - 6 mm

 Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v

 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 210 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	3,2 mm
Globina reza a_p	1 - 6 mm
Zvrst	HB7140-1
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Radij rezila	1 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VG
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 210 m/min
Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava

Rezalni material	Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160410R
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje