

Garant
SNMG 120412, Zvrst: HB7140-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251226 HB7140-1
GTIN	4045197820655
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120412 HB7140-1 Radij rezila: 1,2 mm

Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VM

Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VM
Zvrst	HB7140-1
Radij rezila	1,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v

Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120412
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje