

Garant**WNMG 060404, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251952 HB7140-1
GTIN	4045197820808
Razred artikla	21G

Opis

WNMG 060404 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza a_p : 0,3 - 2 mmPodajanje f : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VS
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	HB7140-1

Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje