


Garant**WNMG 060408, Zvrst: HB7140-1**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252064 HB7140-1
GTIN	4045197820853
Razred artikla	21G

Opis

WN.G 060408 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm

Zvrst	HB7140-1
Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje