


Garant
KNUX 160405R, Zvrst: HB7140-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251030 HB7140-1
GTIN	4045197820532
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160405R HB7140-1 Zvrst: HB7140-1

Lomilec odrezkov: VM

Lomilec odrezkov: 2,2 mm

 Globina reza a_p : 0,5 - 5 mm

 Podajanje f : 0,2 - 0,5 mm/v

 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 230 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 230 m/min
Radij rezila	0,5 mm
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	2,2 mm
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,5 - 5 mm
Zvrst	HB7140-1
Lomilec odrezkov	VM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160405R
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje