

**Garant****WNMG 060408, Zvrst: HB7120-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251954 HB7120-1
GTIN	4045197820129
Razred artikla	21G

## Opis

WNMG 060408 HB7120-1 Zvrst: HB7120-1

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mmPodajanje  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 90 - 290 m/min

## Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VS
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	90 - 290 m/min
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB7120-1

Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060408
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje