

Garant
DNMG 110408, Zvrst: HB7140-1


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250654 HB7140-1
GTIN	4045197820433
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110408 HB7140-1 Zvrst: HB7140-1
 Lomilec odrezkov: VS
 Globina reza a_p : 0,3 - 2 mm
 Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
 Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 260 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7140-1
Lomilec odrezkov	VS
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 260 m/min
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen

Glavna uporaba	M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110408
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje